

ウェアコン2

受注生産開始

より過酷な現場に、
さらなる冷却を。



WA-N6R4B203

ウェアコンのフルカスタム特別仕様

首につけるエアコン

Wearcon

ウェアコン

3つの特徴

P late



#ワイドフィットプレート
冷却面積**150%**※1

F an



#パワーファン
最大風量**113%**※2

S pacer



#トリプルフィット+α
3D支持構造

O ther


- ▶ 制御リニューアル
- ▶ 左右プレート
- ▶ ロングバンド
- ▶ カスタム対応

※1 wearcon2(WA-N6R4B203)において。プレート面積をwearcon(WA-N6R4B202)の約53cm²から約79cm²へ変更で約150%の冷却面積拡大を確認。

※2 wearcon(WA-N6R4B202)の最大風量12m³/hのファンからwearcon2(WA-N6R4B203)の最大風量13.6m³/hのファンへの変更で約113%の風量向上。ファン単体のカタログスペックであり、実機の風量測定結果ではありません。

冷却性能


外気温度
最大**-20°C**※3



※3 wearcon2(WA-N6R4B203)において。当社恒温槽、環境40°C、バッテリー残量100%時、冷房Highモードで運転し、左右の冷却プレートが外気-20°Cに到達することを確認。

加熱性能


約**40°C**で
暖房



※4 wearcon2(WA-N6R4B203)において。当社環境試験室、環境5°C、バッテリー残量100%時、暖房Highモードで運転し、左右の暖房プレートが40°Cになることを確認。

持続時間

最大**7時間**※5



※5 wearcon2(WA-N6R4B203)において。当社恒温槽、環境40°C、バッテリー残量100%時、冷房Lowモードで運転を開始してから7時間以上駆動することを確認。

インターネットより申し込みができます

ご予約はこちら



株式会社ゼネラル www.generalww.com/jp/

〒213-8502 本社:神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号

✉ comodo-backoffice@generalww.com

☎ **044-381-8653**

※本製品は熱中症を予防するための医療機器ではありません。※本製品は防爆・防水・防塵仕様ではありません。

※ウェアラブル・エアコンは、東京大学 板生清名誉教授が研究開発したウェアコン®技術をベースに、当社が製品化しました。

※「ウェアコン」はWINヒューマン・レコーダー(株)の登録商標です。

このリーフレットは2026年2月現在のものです。